

Ejecteur de base

SBP-C 07 S01 NC AI

Réf. article.:10.02.01.00588

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00588>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP-C avec fonctions supplémentaires > SBP-C 07 S01 NC AI

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger



Diamètre des buses: 0,7 mm

Degré d'évacuation: 85 %

Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)

Pression optimale: 5,4 bar


Capacité d'aspiration (max.): 16 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 24 l/min

Commande de vanne: Sans courant, fermé

conception Ejecteurs compacts: Avec impulsion du soufflage

Données de construction



Attribut	Valeur
B	10 mm
d	4,20 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
G3	M5-F
H	34 mm
H1	39 mm
H2	5,20 mm
H3	9 mm
L	108 mm
L1	132 mm
L2	12,50 mm
L3	27 mm
X1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	0,70 mm
Degré d'évacuation	85 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP-C 07 S01 NC AI

Réf. article.:10.02.01.00588

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00588>

Capacité d'aspiration (max.)	1 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	16 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	1,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	24 l/min
Niveau sonore libre	65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	59 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	5,40 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	2 mm
Poids	35 g
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	78,30 psi
Capacité d'aspiration (max.)	0,57 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	0,85 cfm
Famille de produit	SBP-C

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP-C 07 S01 NC AI

Réf. article.:10.02.01.00588

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00588>



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm



VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm

Ejecteur de base

SBP-C 07 S01 NC AI

Réf. article.:10.02.01.00588

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00588>



VFI 4/2 50

Réf. article.:10.07.01.00329

Raccord: Flexible 4/2

Porosité: 50 µm

Pièces de rechange



SD M5-AG 9x24

Réf. article.:10.02.01.00539

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur D: 9 mm

Longueur L: 24 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de