

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Réf. article.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique > SBP HF 3 06 13 KU

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Conception: High Flow

Nombre d'étages: 3

Diamètre des buses: 0,6 mm

Dimensions: 13


Degré d'évacuation: 70 %

Capacité d'aspiration (max.): 67,3 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 18,7 l/min

Matière: Plastiques

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|----------|
| B | 23 mm |
| d2 | 4,20 mm |
| D | 14,20 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 33 mm |
| H2 | 5,50 mm |
| H3 | 16,50 mm |
| L | 46,50 mm |
| L1 | 99 mm |
| L2 | 14 mm |
| L3 | 16,50 mm |
| L4 | 83 mm |
| SW2 | 8 mm |
| X1 | 14 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 14 mm |

Données techniques

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Réf. article.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>

| Attribut | Valeur |
|--|---------------|
| Diamètre des buses | 0,60 mm |
| Nombre d'étages | 3 |
| Degré d'évacuation | 70 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 67,30 l/min |
| Consommation d'air (en aspiration) | 1,16 m³/h |
| Consommation d'air (en aspiration) | 18,70 l/min |
| Niveau sonore libre | 68 dB(A) |
| Niveau sonore d'aspiration | 57 dB(A) |
| Plage de pression (press. de service) | 2,0 - 6,0 bar |
| Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
| Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
| Poids | 62,30 g |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Plage de pression (press. de service) | 29,0 - 87,0 |
| Capacité d'aspiration (max.) | 2,38 cfm |
| Consommation d'air (en aspiration) | 0,66 cfm |
| Famille de produit | SBP-HV-HF-KU |

Accessoires



SD 16.5x51.5 SHC 13

Réf. article.:10.02.01.01498

Diamètre extérieur D: 16,5 mm

Longueur L: 51,5 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Dimensions: 13

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Réf. article.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>



SD 29x121.5 SHC

Réf. article.:10.02.01.01831

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 121,5 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Pièces de rechange



SFE 13 POM

Réf. article.:10.02.01.01807

Diamètre d'alésage: 13 mm

Largeur B: 23 mm

Hauteur H: 33 mm

Longueur L: 46,5 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/4"-F

Raccord d'air comprim: G1/8"-F

Raccord de ventouse: G1/4"-F



SEP HF 3 06 13

Réf. article.:10.02.01.01344

Conception: High Flow

Nombre d'étages: 3

Diamètre de buse: 0,6 mm

Diamètre d'alésage: 13 mm

Degré d'évacuation: 70 %

Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 67,3 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 18,7 l/min

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Réf. article.:10.02.01.01955

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01955>



SHC 3 13

Réf. article.:10.02.01.01497

Nombre d'étages: 3

Diamètre d'alésage: 13 mm

Diamètre extérieur D: 14,2 mm

Longueur L: 36,5 mm

Filetage G1: M16x1-M