

Ejecteur de base

SBP 10 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00601>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP > SBP 10 G02 SDA

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Diamètre des buses: 1 mm

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Degré d'évacuation: 85 %


Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Pression optimale: 4,5 bar

Capacité d'aspiration (max.): 37,7 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 48 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	15 mm
d	4,20 mm
D	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
H	34 mm
H1	42 mm
H2	5,20 mm
H3	14 mm
L	51,50 mm
L1	102 mm
L2	22 mm
L3	10 mm
L4	12,50 mm
LG1	8 mm
LG2	8 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP 10 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00601>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	2,30 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	37,70 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	2,90 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	48 l/min
Niveau sonore libre	65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	59 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	6 mm
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	1,33 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	1,70 cfm
Poids	22 g
Famille de produit	SBP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP 10 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00601>



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI 6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00328

Raccord: Flexible 6/4

Porosité: 50 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP 10 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00601>



VFT G1/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00116

Raccord: G1/8"-F

Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 45 l/min

Débit nominal: 2,7 m³/h

Porosité: 80 µm



SEG 10 HS

Réf. article.:10.02.01.00247

Diamètre des buses: 1 mm

Conception: Pour vide poussé

Capacité d'aspiration (max.): 34 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 49 l/min



VS-V-W-D PNP K 3C-D

Réf. article.:10.06.02.00678

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Version: Cube, affichage numérique

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Connexion électrique: Câble

Entrées/sorties: 2 numériques

Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes

Type de protection IP: IP 40

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP 10 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00601>



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Réf. article.:10.06.02.00680

Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar

Version: Cube, affichage numérique

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Connexion électrique: Câble

Entrées/sorties: 2 numériques

Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes

Type de protection IP: IP 40

Pièces de rechange



SD G1/8-AG 14x40

Réf. article.:10.02.01.00540

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur D: 14 mm

Longueur L: 40 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de