

## Ejecteur de base

SEG 30 HS SDA

Réf. article.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SEG > SEG 30 HS SDA

### Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle



Diamètre des buses: 3 mm


Conception: Pour vide poussé

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 240 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 392 l/min

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	42 mm
D	32 mm
D2	32 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G3/4"-F
H	50 mm
L	127 mm
L1	217 mm
SW1	22 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	3 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	240 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	14,40 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (max.)	8,48 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	392 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	23,50 m <sup>3</sup> /h
Consommation d'air (en aspiration)	13,84 cfm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SEG 30 HS SDA

Réf. article.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>

Niveau sonore libre	75 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	68 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	5 bar
Pression optimale	72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Température de travail	-10 ... 80 °C
Poids	404 g
Famille de produit	SEG

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

### Accessoires



#### VFT G3/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00122

Raccord: G3/8"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 245 l/min

Débit nominal: 14,7 m<sup>3</sup>/h

Porosité: 80 µm

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SEG 30 HS SDA

Réf. article.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>



### SD G3/4-AG 31x90 SEG

Réf. article.:10.02.01.00909

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre extérieur D: 31 mm

Longueur L: 90 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs de base SEG