

Ejecteur de base

SEG 05 HS-S SDA

Réf. article.:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00271>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SEG > SEG 05 HS-S SDA

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle



Diamètre des buses: 0,5 mm


Conception: Mince

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 7 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 13 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	10 mm
D	8 mm
D2	8,40 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	20 mm
L	40,50 mm
L1	64,50 mm
SW1	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	0,50 mm
Degré d'évacuation	82 %
Capacité d'aspiration (max.)	7 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	0,40 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	0,25 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	13 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	0,80 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	0,46 cfm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SEG 05 HS-S SDA

Réf. article.:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00271>

Niveau sonore libre	75 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	68 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	5 bar
Pression optimale	72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	2 mm
Température de travail	-10 ... 80 °C
Poids	11 g
Famille de produit	SEG

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI 4/2 50

Réf. article.:10.07.01.00329

Raccord: Flexible 4/2

Porosité: 50 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SEG 05 HS-S SDA

Réf. article.:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00271>



VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI 6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00328

Raccord: Flexible 6/4

Porosité: 50 µm

Pièces de rechange



SD M5-AG 9x24

Réf. article.:10.02.01.00539

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur D: 9 mm

Longueur L: 24 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de