

Système Venturi compact

SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Réf. article.:10.02.02.05440

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05440>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compact
SCPb / SCPi FS RP > SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Ejecteur compact pour l'évacuation



Diamètre de buse: 2,5 mm

Capacité d'aspiration (max.): 185 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 290 l/min

Niveau sonore libre: 77 dB(A)

Plage de pression (press. de service): 4,0 ... 7,0 bar

Max. vide: -850 mbar

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Connexion électrique: Connecteur M12, 5 pol

Type de protection IP: IP 65 (avec connecteur)

conception Ejecteurs compacts: Commande pneumatique

Données de construction

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Réf. article.:10.02.02.05440

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05440>



Attribut	Valeur
B	22,80 mm
d	6,40 mm
d1	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
G5	G1/8"-F
H	170 mm
H1	98 mm
H2	60 mm
H3	87,50 mm
H4	76 mm
H5	127,50 mm
L	118 mm
L1	126,50 mm
L2	112,50 mm
L3	67,50 mm
L4	36,75 mm
X1	27,50 mm
X2	14 mm
X3	58 mm
Y2	30 mm
Y3	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Capacité d'aspiration (max.)	185 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	11,10 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	6,53 cfm
Max. vide	-25,10 inHg
Degré d'évacuation	85 %
Consommation d'air (en aspiration)	290 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	17,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	10,24 cfm
Max. consommation d'air souffler	310 l/min
Consommation d'air (souff.)	10,95 cfm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Réf. article.:10.02.02.05440

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05440>

Plage de pression (press. de service)	4,0 ... 7,0 bar
Plage de pression (press. de service)	58,0 ... 101,5
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	9 mm
Niveau sonore libre	77 dB(A)
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Poids	0,62 kg
Température de travail	5 ... 50 °C
Famille de produit	SCPi

Accessoires



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00158

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 1 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Réf. article.:10.02.02.05440

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05440>



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

Réf. article.:10.02.02.03381

Longueur L: 111 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 45 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SMPi/SCPi