

## Système Venturi compact

SEM-C 25 SDA NC AS

Réf. article.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts SEM-C > SEM-C 25 SDA NC AS

### Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.



Dimensions: 25

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 338 l/min


Consommation d'air (en aspiration): 100 l/min

Max. vide: -870 mbar

Commande de vanne: Sans courant, fermé

conception Ejecteurs compacts: Avec système de soufflage

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	94,50 mm
B1	170 mm
d	5,50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	70 mm
L	199,50 mm
L1	279,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	338 l/min
Degré d'évacuation	87 %
Consommation d'air (en aspiration)	100 l/min
Commande de vanne	Sans courant, fermé

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Système Venturi compact

SEM-C 25 SDA NC AS


Réf. article.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

Poids	1,64 kg
Température de travail	0 ... 50 °C
Dimensions	25
Famille de produit	SEM-C

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

### Accessoires



#### ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble

### Pièces de rechange



#### SD G1/2-AG 40x80 SEM

Réf. article.:10.02.01.00309

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur D: 40 mm

Longueur L: 80 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs multi-étagé