

Système Venturi compact

SEM-C 100 SDA NO AS

Réf. article.:10.02.02.03209

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03209>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts SEM-C > SEM-C 100 SDA NO AS

Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.



Dimensions: 100

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 673 l/min


Consommation d'air (en aspiration): 246 l/min

Max. vide: -800 mbar

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

conception Ejecteurs compacts: Avec système de soufflage

Données de construction



Attribut	Valeur
B	94,50 mm
B1	210 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1"-F
G3	G3/4"-F
H	90 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	673 l/min
Degré d'évacuation	81 %
Consommation d'air (en aspiration)	246 l/min
Commande de vanne	Sans courant, ouvert

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SEM-C 100 SDA NO AS


Réf. article.:10.02.02.03209

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03209>

Poids	2,16 kg
Température de travail	0 ... 50 °C
Dimensions	100
Famille de produit	SEM-C

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble

Pièces de rechange



SD G3/4-AG 50x120 SEM

Réf. article.:10.02.01.00312

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre extérieur D: 50 mm

Longueur L: 120 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs multi-étagé