

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

Réf. article.:10.02.02.05294

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05294>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts SXMPi Class B > SXMPi 25 NC H PC M12-5

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique



Diamètre des buses: 2,5 mm
Connexion électrique: Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 290 l/min
Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 6,0 bar
Max. vide: -850 mbar
Commande de vanne: Sans courant, fermé
Système: Surveillance de la pression
Type de protection IP: IP 65
Niveau sonore libre: 67 dB(A)
Communication: IO-Link (Class B)

Données de construction



Attribut	Valeur
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

Réf. article.:10.02.02.05294

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05294>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	185 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	11,10 m ³ /h
Capacité d'aspiration (max.)	6,53 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	290 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	10,24 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	17,40 m ³ /h
Niveau sonore libre	67 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Max. consommation d'air souffler	320 l/min
Consommation d'air (souff.)	11,30 cfm
Consommation d'air (souff.)	19,20 m ³ /h
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	9 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Poids	0,91 kg
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produit	SXMPi

Accessoires



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00266

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

Réf. article.:10.02.02.05294

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05294>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00211

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 2 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble