


CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs



Tension DC: 24V - DC
Alimentation: 0,3 A
Connexion électrique: Connecteur M12, 8 pol
Température de travail: 0 ... 40 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	7 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
G4	M12-M
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm
Lk	475,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Tension DC	24V - DC
Alimentation	0,30 A
Température de travail	0 ... 40 °C
Connexion électrique	Connecteur M12, 8 pol
Type de protection IP	IP 40

contient

Vis

Famille de produit

ECBPMi

Accessoires



FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

Réf. article.:10.03.01.00535

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 14 mm

Utiliser la construction: CobotPump mini



SLG FSGA 2 102x57

Réf. article.:10.01.10.14043

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 57 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 2



SLG FSGA 3 102x102

Réf. article.:10.01.10.14042

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 102 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 3

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SLG FSGA 4 102x75.3

Réf. article.:10.01.10.14041

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 75,3 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 4

Pièces de rechange



ECBPMi 24V-DC FK

Réf. article.:10.03.01.00500

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,3 A

Connexion électrique: Contact à ressort

Température de travail: 0 ... 40 °C

Capacité d'aspiration (max.): 1,6 l/min

Puiss. nominale: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.04530

Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14621

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Recommandations sur les produits



ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00512

avec: CobotPump mini

pour: Robots universels

Type: UR3/5

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00593

avec: CobotPump mini

pour: Robots universels

Type: UR10/16

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00617

Fonction supplémentaire Ejecteur: PLUS

avec: CobotPump mini

pour: Robots universels

Type: UR3/5

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00618

Fonction supplémentaire Ejecteur: PLUS

avec: CobotPump mini

pour: Robots universels

Type: UR10/16

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00566

avec: CobotPump mini

pour: TECHMAN

Type: TM5-700/900

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi OMRON

Réf. article.:10.03.01.00605

avec: CobotPump mini

pour: OMRON

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

Réf. article.:10.03.01.00546

avec: CobotPump mini

pour: Mitsubishi

Type: RV-5AS

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

Réf. article.:10.03.01.00579

avec: CobotPump mini

pour: Mitsubishi

Type: RV-5AS-FS

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi HANWHA

Réf. article.:10.03.01.00585

avec: CobotPump mini

pour: HANWHA

Type: HCR-3

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi FANUC

Réf. article.:10.03.01.00621

avec: CobotPump mini

pour: FANUC

Type: CRX

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %



ROB-SET ECBPMi DOOSAN

Réf. article.:10.03.01.00580

avec: CobotPump mini

pour: Doosan Robotics

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de