

Embase application de robot

FLAN-PL YAS-2

Réf. article.:10.03.01.00404

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00404>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > FLAN-PL YAS-2

Brides robot (ronde)




Longueur L: 16 mm

Type: YAS-2

Type: Motoman-HC10

Données de construction



Attribut	Valeur
d	40 mm
d1	6,60 mm
D	89 mm
D mk1	63 mm
D4	63,50 mm
L	16 mm
L1	35,30 mm

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Embase application de robot

FLAN-PL YAS-2

Réf. article.:10.03.01.00404

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00404>



ECBPi 12 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00314

Capacité d'aspiration (max.): 12 l/min

Puiss. nominale: 13 W

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,6 A

Connexion électrique: Connecteur M12, 8 pol

Max. vide: 750 mbar

Température de travail: 5 ... 45 °C



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

Capacité d'aspiration (max.): 12 l/min

Puiss. nominale: 13 W

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,6 A

Connexion électrique: Barre de raccords 8x

Max. vide: 750 mbar

Température de travail: 5 ... 45 °C