

## Modules d'éjecteur

SEP HF 2 13 22

Réf. article.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Modules d'éjecteur > Modules d'éjecteur ecoPump SEP > SEP HF 2 13 22

### Cartouche d'éjecteur multi-étagé



Conception: High Flow

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 1,3 mm

Diamètre d'alésage: 22 mm

Degré d'évacuation: 61 %


Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 175,3 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 74 l/min

### Données de construction



Attribut

Valeur

D1 10,80 mm

D2 21,80 mm

L1 8 mm

L2 67,50 mm

L3 92 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	15,80 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int. (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	4 bar
Pression optimale	58 psi

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Modules d'éjecteur

SEP HF 2 13 22

Réf. article.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>

Niveau sonore libre	84 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	75 dB(A)
Capacité d'aspiration (max.)	10,79 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (max.)	175,30 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	6,19 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	4,55 m <sup>3</sup> /h
Consommation d'air (en aspiration)	74 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	2,61 cfm
Degré d'évacuation	61 %
Nombre d'étages	2
Diamètre de buse	1,30 mm
Diamètre d'alésage	22 mm
Conception	High Flow
Famille de produit	SEP

### Accessoires



#### SHC 2 22

Réf. article.:10.02.01.01512

Nombre d'étages: 2
Diamètre d'alésage: 22 mm
Diamètre extérieur D: 20 mm
Longueur L: 33 mm
Filetage G1: M27x1.5-M



#### SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm
Longueur L: 70 mm
Utiliser la construction: Schmalz capuchon
Dimensions: 22

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Modules d'éjecteur

SEP HF 2 13 22

Réf. article.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



### SFE 22 AL

Réf. article.:10.02.01.01421

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 44 mm

Longueur L: 87,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F

Raccord du vide: G1/4"-F



### SFE 22 POM

Réf. article.:10.02.01.01767

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 31,5 mm

Hauteur H: 45 mm

Longueur L: 80 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F



### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Réf. article.:10.08.03.00315

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 40 mm

Longueur L: 41 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

## Modules d'éjecteur

SEP HF 2 13 22

Réf. article.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



### SET SFE 22

Réf. article.:10.02.01.01577

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 20 mm

Longueur L: 27 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: M8-M



### SEV G1/8-IG G1/4-AG

Réf. article.:10.02.01.01471


Diamètre extérieur D: 19 mm

Longueur L: 37 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/4"-M

## Pièces de rechange



### ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Réf. article.:10.02.01.01450

Utiliser la construction: Module d'éjecteur

Dimensions: 22

contient: 6x rabat