Pompe à vide

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article.:10.03.01.00326

https://www.schmalz.com/10.03.01.00326

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



- Alimentation: courant triphasé
- Voltage (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
- Capacité d'aspiration (60 Hz): 154 m³/h
- Puiss. nominale 60 Hz: 4,8 kW
- Construction: IE3:US/CAN
- avec: Vanne de limitation de vide
- Permission: UL/CSA
- Poids: 118 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G3	G1-1/2"-F
G5	M8-F
H	336 mm
L	862 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz)	154 m³/h
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 60 Hz	4,80 kW
Alimentation	AC3
Alimentation	courant triphasé
Construction	IE3:US/CAN

Pompe à vide

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article.:10.03.01.00326

https://www.schmalz.com/10.03.01.00326

Poids	118 kg
Type de protection IP	IP 55
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires

VOL 200

Réf. article.:10.03.03.00128

Réservoir volume: 200 l
Hauteur H: 434 mm
Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange

FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm
Diamètre extérieur D: 98 mm
Longueur L: 70 mm
Matière de filtrage: Papier
Utiliser la construction: Filtre à poussière STF
Dimensions: 1-1/4-IGN

Pompe à vide

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article.:10.03.01.00326

https://www.schmalz.com/10.03.01.00326



VST EVE-TR-140

Réf. article.:22.09.01.00035

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 140