

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées
EVE-OG > EVE-OG 16 AC3 F

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h

Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 44 dB(A)

avec: Filtre

Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h


Puiss. nominale 50 Hz: 0,5 kW

Voltage (50 Hz): 230/400V - AC

Voltage (60 Hz): 230/400V - AC

Poids: 19,6 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	215 mm
B2	26 mm
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
G5	M8-F
H	215,50 mm
H1	305 mm
H2	70 mm
L	435 mm
L2	63 mm
X1	176 mm
Y1	111 mm
Y2	107 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Max. vide	-28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16 m³/h
Voltage (50 Hz)	230/400V - AC

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>

Puiss. nominale 50 Hz	0,50 kW
Niveau sonore	44 dB(A)
Poids	19,60 kg
Type de protection IP	IP 55
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-OG

Accessoires



DRM 40 P1 H

Réf. article.:10.07.02.00050

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar

conception Manom: Raccord arrière

Filetage G1: G3/4"-M



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG