

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Terminals compacts > Terminals compacts SCTSi Ethernet > SCTSi-EIP 8

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi



Communication: EtherNet/IP

Nombre d': 8

Ejecteur type 1: SCTSi 15 G02 NO

Données de construction

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



Attribut	Valeur
B	97,30 mm
B1	124,70 mm
B2	13,50 mm
B3	109 mm
B4	77 mm
d	6 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/4"-F
G3	M12x1-M
G4	M12x1-M
G5	M12x1-F
H	105 mm
H2	91,50 mm
H3	56,50 mm
H4	22,50 mm
L	200,70 mm
L1	234,70 mm
L2	27 mm
L3	18,50 mm
L4	16 mm
L5	27 mm
X1	217,70 mm
Y1	64 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Communication	EtherNet/IP
Poids	1,96 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFT G1/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00116

Raccord: G1/8"-F

Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 45 l/min

Débit nominal: 2,7 m³/h

Porosité: 80 µm



SET SCPS

Réf. article.:10.02.02.04343

Longueur L: 113 mm

Largeur B: 70 mm

Hauteur H: 73 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



ABL-SET SCPSt einstufig

Réf. article.:10.02.02.05661

Largeur B: 18 mm

Longueur L: 37,5 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPSt

Dimensions: einstufig



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Réf. article.:10.02.02.04149

Longueur L: 75 mm

Largeur B: 18 mm

Hauteur H: 9 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi



P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00606

Alimentation: 16 A

Tension DC: 63V-DC

Type de protection IP: IP 68

Connexion électrique: Connecteur M12, 5 pol

Longueur du câbleLk: 1,5 m

Nombre de p: 5

Nombre de lignes: 5

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00607

Alimentation: 16 A

Tension DC: 63V-DC

Type de protection IP: IP 68

Connexion électrique: Connecteur M12, 5 pol

Longueur du câbleLk: 3 m

Nombre de p: 5

Nombre de lignes: 5

Matière tuyau: PUR câble



P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK

Réf. article.:21.04.05.00351

Alimentation: 16 A

Tension DC: 63V-DC

Type de protection IP: IP 68

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câbleLk: 1,5 m

Nombre de p: 5

Nombre de lignes: 5

Matière tuyau: PUR câble



P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK

Réf. article.:21.04.05.00352

Alimentation: 16 A

Tension: 63V-DC

Type de protection IP: IP 68

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câbleLk: 5 m

Nombre de p: 5

Nombre de lignes: 5

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D

Réf. article.:21.04.05.00353

Tension DC: 60V-DC / 48V

Nombre de p: 4

Matière tuyau: PUR câble



NETZ-KA-M12-DK 5m

Réf. article.:21.04.05.00354

Tension DC: 60V-DC / 48V

Type de protection IP: IP 67

Connexion électrique: Con M12 4 pol D-Code

Longueur du câbleLk: 5 m

Nombre de p: 4

Nombre de lignes: 4

Matière tuyau: PUR câble



ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45

Réf. article.:21.04.05.00355

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45

Réf. article.:21.04.05.00356

Matière tuyau: PUR câble

Pièces de rechange



SD-EINS 15x16.5 SD

Réf. article.:10.02.02.04141

Utiliser la construction: Silencieux

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 16,5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

Réf. article.:10.02.02.04404

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 2 mm

Matière: Acier inoxydable X5 CrNi

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 8

Réf. article.:10.02.02.06594

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06594>



VST SCPS-einstuf-SD

Réf. article.:10.02.02.04737

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi

Dimensions: einstuf-SD