Filtre à vide (inline)

VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

https://www.schmalz.com/10.07.01.00245

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
D	23 mm
L	68 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	Flexible 8/6 avec écrou
Porosité	50 µm
Débit nominal	66 l/min
Débit nominal	3,96 m³/h
Max. vide	-990 mbar
Surpression (max) à 25°C	7 bar
Surpression (max) à 50°C	5 bar
Poids	10 g

Filtre à vide (inline)

VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

https://www.schmalz.com/10.07.01.00245

Famille de produit	VFI

Pièces de rechange



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Réf. article.:10.07.01.00248

Porosité: 50 µm
Diamètre extérieur D: 16,2 mm
Longueur L: 22,5 mm
Unit: 5 pièces
Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Réf. article.:10.07.01.00248

Porosité: 50 µm
Diamètre extérieur D: 16,2 mm
Longueur L: 22,5 mm
Unit: 5 pièces
Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)