

## Vacuomètre

VAM 40 V DR BAR

Réf. article.:10.07.02.00035

<https://www.schmalz.com/10.07.02.00035>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Commutateurs et surveillance du système > Matériel de mesure et de réglage > Manomètres VAM > VAM 40 V DR BAR

### Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide




Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar

conception Manom: Avec bague d'étanchéité

Raccord du vide: G1/8"-M

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	30 mm
B1	40 mm
D	40 mm
G1	G1/8"-M
LG1	8,50 mm
SW1	12 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
conception Manom	Avec bague d'étanchéité
Plage de mesure	-1,00 ... 0,00 bar
Pression de service	-1...0 bar
Poids	79 g
Famille de produit	VAM

Veillez observer ce qui suit pour une utilisation correcte du produit : Ne pas utiliser d'air comprimé et ne pas combiner avec des éjecteurs avec fonction d'extraction. Pour les applications dans la plage de pression positive, veuillez utiliser les manomètres à vide VAM-D.

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Vacuomètre

VAM 40 V DR BAR

Réf. article.:10.07.02.00035

<https://www.schmalz.com/10.07.02.00035>

---