Vacuostats / pressostats

VSi P10 M12-4

Réf. article.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

- Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
- Connexion électrique: Connecteur M12, 4 pol
- Affichage: LED
- Type de protection IP: IP 65

Données de construction



Attribut	Valeur
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M12x1-M
L	38 mm
L1	56 mm
LG1	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Moyen de mesure	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure	0,0 ... 10,0 bar
Protection surpression max.	15 bar
Plage de mesure	0,0 ... 145,0 psi psi
Protection surpression max.	217,55 psi
Précision de la reproduction	± 3% de la plage de mesure
Hystérésis	Réglable
Entrées/sorties	2 numériques

Vacuostats / pressostats

VSi P10 M12-4

Réf. article.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571

Capacité de commutation max.	100 mA
Affichage	LED
Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Raccord	G1/8"-M + M5-F
Tension	10-30V DC
Consom. de courant	35 mA
Type de protection IP	IP 65
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	12 g
Famille de produit	VSI

Accessoires

ASK B-M12-4 5000 K-4P

Réf. article.:21.04.05.00263

Connexion électrique: Douille M12, 4 pol
Matière tuyau: PUR câble
Longueur du câble: 5 000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Réf. article.:10.06.02.00061

Longueur L: 60,5 mm
Largeur B: 21 mm
Hauteur H: 22 mm
Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm
Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat

ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Réf. article.:21.04.05.00557

- Connexion électrique: Coudé douille M12, 5pol
- Matière tuyau: PUR câble
- Longueur du câble: 5 000 mm

STVI-GE G1/8-IG 4

Réf. article.:10.08.02.00149

- Filetage G1: G1/8"-F
- Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
- Matière: Laiton
- Température de travail: -20 ... 80 °C
- Diamètre extérieur D: 8,5 mm
- Longueur L: 23,5 mm

STVI-GE G1/8-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00150

- Filetage G1: G1/8"-F
- Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
- Matière: Laiton
- Température de travail: -20 ... 80 °C
- Diamètre extérieur D: 11,5 mm
- Longueur L: 26,5 mm

STVI-GE G1/8-IG 8

Réf. article.:10.08.02.00151

Filetage G1: G1/8"-F
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Température de travail: -20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D: 14,5 mm
Longueur L: 29,5 mm

HTR-VSi Clip

Réf. article.:10.06.02.00718

Largeur B: 12 mm
Hauteur H: 25,3 mm
Longueur L: 20 mm
Utiliser la construction: Vacuostats / pressostats

BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Réf. article.:10.06.02.00665

Largeur B: 21 mm
Hauteur H: 22 mm
Longueur L: 39 mm
Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm
Utiliser la construction: Vacuostats / pressostats