

## Préhenseur à aiguilles

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-BV > SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

### Préh. à aiguilles pneum. avec aig. de positionnement supplémentaires et fonction de ventouse à coussin d'air



Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Diamètre extérieur D: 100 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm


Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 7,0 bar

Fonction supplémentaire: SBS et 4 aiguilles de pos.

Conception: Standard Flow

Fonction supplémentaire: Course variable

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	100 mm
D	100 mm
G1	M5-F
G2	G1/8"-F
G3	G1/8"-F
G4	M4-F
G5	M5-F
H	56 mm
H2	29,70 mm
L	149 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Z(NA)	7 mm
Z (Course)	9 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des aiguilles	1,20 mm
Nombre d'aiguilles	10

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Préhenseur à aiguilles

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>

Famille de produit

SNG-BV

### Accessoires



#### BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00093

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Longueur L: 31 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F



#### STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm



#### STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

## Préhenseur à aiguilles

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>



### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

## Pièces de rechange



### ERS SNG-M 4 0.8

Réf. article.:10.01.29.00094


Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: M

Nombre d'aiguilles: 4

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

et: Piston à aiguille assemblé / vis TORX



### ERS SNG-V 10 1.2

Réf. article.:10.01.29.00238

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

## Préhenseur à aiguilles

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>



### REIB-FL SBS HT1-60

Réf. article.:10.01.01.12593

Utiliser la construction: Ventouse à coussin d'air

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A