

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouse pour préhenseurs à flux SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65

### Ventouse (ronde)



Dimensions: 20


Hauteur H: 19,6 mm

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Ventouses: Ventouse plate FLSA

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| D1         | 22 mm    |
| Dmax (N)   | 39,60 mm |
| Dmax(S)    | 23 mm    |
| dn         | 11 mm    |
| Ds         | 21,40 mm |
| G1         | M37x1-F  |
| H          | 19,60 mm |
| LG1        | 5 mm     |
| Z (Course) | 1,50 mm  |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur |
|---------------------------------------|--------|
| Dimensions                            | 20     |
| Plage de pression (press. de service) | bar    |
| Température de travail                | °C     |
| Nombre de soufflets                   | 0      |
| Poids                                 | 8,40 g |
| Force de prise                        | N      |
| Consommation d'air                    | m³/h   |
| Consommation d'air                    | l/min  |

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A        |
| Capacité d'aspiration          | m <sup>3</sup> /h |
| Capacité d'aspiration          | l/min             |
| Matière                        | Silicone SI-HD    |
| Famille de produit             | SAUG-SCG          |

### Accessoires



#### SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00092

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



#### SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00359

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>



**SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG**

Réf. article.:10.01.30.00170

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



**SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG**

Réf. article.:10.01.30.00360

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

## Pièces de rechange



**FLSA 20 SI-HD-65**

Réf. article.:10.01.06.03888

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)