

## Préhenseur à aiguilles

SNG-DL 1.2 24

Réf. article.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-DL > SNG-DL 1.2 24

### Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste




Nombre d'aiguilles: 24

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 17,5 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 10,0 bar

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	55 mm
G1	M5-F
G4	M4-F
H	117 mm
L	263,50 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	24
Diamètre des aiguilles	1,20 mm
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 10,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Position de montage	BEL
Poids	1500 g

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)


## Préhenseur à aiguilles

SNG-DL 1.2 24

Réf. article.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>

### Accessoires



#### BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00093

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Longueur L: 31 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F



#### STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm



#### STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

## Préhenseur à aiguilles

SNG-DL 1.2 24

Réf. article.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>



### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m


Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

## Pièces de rechange



### ERS SNG-DL 1.2

Réf. article.:10.01.29.00102

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: DL

contient: 2 cales d'aiguille montées

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm