

Préhenseur à aiguilles

SNG-M 4 0.8

Réf. article.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-M > SNG-M 4 0.8

Préhenseur à aiguilles "SNG-M" de construction particulièrement petite




Nombre d'aiguilles: 4

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm

Plage de pression (press. de service): 4,0 ... 6,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	32,50 mm
G1	M5-F
G4	M4-F
H	25 mm
L	35 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Z(NA)	3 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	4
Diamètre des aiguilles	0,80 mm
Plage de pression (press. de service)	4,0 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Position de montage	BEL
Poids	80 g
Famille de produit	SNG-M

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Préhenseur à aiguilles

SNG-M 4 0.8

Réf. article.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>

Accessoires



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00093

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Longueur L: 31 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M



STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-M 4 0.8

Réf. article.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>



VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Pièces de rechange



ERS SNG-M 4 0.8

Réf. article.:10.01.29.00094

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: M

Nombre d'aiguilles: 4

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

et: Piston à aiguille assemblé / vis TORX