

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Réf. article.:10.01.30.01083

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01083>

Page d'accueil > Ventouse pour préhenseurs à flux SCG > SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Ventouse (ronde)



Dimensions: 20


Hauteur H: 22,5 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Ventouses: Vent. à souffl. SCG(S)

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	15 mm
Ds	21,50 mm
G1	M37x1-F
H	22,50 mm
LG1	5 mm
Z (Course)	3 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	20
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Nombre de soufflets	1,50
Poids	15,40 g
Force de prise	N
Consommation d'air	m ³ /h
Consommation d'air	l/min
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Réf. article.:10.01.30.01083

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01083>

Capacité d'aspiration	m ³ /h
Capacité d'aspiration	l/min
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Famille de produit	SAUG-SCG

Pièces de rechange



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

Réf. article.:10.01.06.04573

Dimensions: 20

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de