

## Module de ventouse à coussin d'air

SBSm 14 90-3 4/2 0

Réf. article.:10.01.01.12912

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12912>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs de verres fins > Accessoires STGG > SBSm 14 90-3 4/2 0

### Module de ventouses à coussin d'air permettant d'augmenter la hauteur de saut de pièces fragiles



Largeur B: 14 mm
Nombre d'alésages: 3
Longueur L: 30,85 mm
Angle de rayonnement: 90 °
Raccord: Flexible 4/2
Angle de pivotement W: 0 °

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	14 mm
B2	11 mm
d	4,20 mm
G4	M4-M
H	21,60 mm
L	30,85 mm
W	0 °
Angle de rayonnement	90 °

### Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (press. de service)	0,5 ... 6,0 bar
Poids	11 g

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)