

Électrovanne pression

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Réf. article.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs de verres fins > Accessoires STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé



Diamètre nominal: 2,5 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies


Commande de vanne: Sans courant, fermé

Filetage de connexion: G1/8"-M

Plage de pression (press. de service): 3,5 ... 7,0 bar

Interface Raccordement: Câble, 2 pôles

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	31,70 mm
B2	10,70 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
L	51,70 mm
L1	56,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	2,50 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	135 l/min
Débit nominal	8,10 m ³ /h
Tension DC	24V - DC
Poids	0,10 kg
Famille de produit	EMV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Électrovanne pression

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Réf. article.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>
