Dispositifs de rotation

VEE-RU 55x65 60 FL

Réf. article.:10.01.36.00065

https://www.schmalz.com/10.01.36.00065

Dispositif de rotation

- Diamètre extérieur D1: 55 mm
- Longueur L1: 65 mm
- Débit nominal: 60 m³/h
- Diamètre de cercle D mk: 46 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	55 mm
D2	25 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-M
L	65 mm
L1	65 mm
LG2	7,70 mm

Accessoires

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Dispositifs de rotation

VEE-RU 55x65 60 FL

Réf. article.:10.01.36.00065

https://www.schmalz.com/10.01.36.00065

RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm
Largeur B: 50 mm
Raccord: Raccord. baïonnette
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2

RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm
Largeur B: 58 mm
Raccord: Raccord. baïonnette
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2

RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm
Largeur B: 58 mm
Raccord: Raccord. baïonnette
Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

- Longueur L: 120 mm
- Largeur B: 120 mm
- Raccord: Raccord. baïonnette
- Ventouses: Vent. à soufflets SPB2

RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

- Longueur L: 120 mm
- Largeur B: 120 mm
- Raccord: Raccord. baïonnette
- Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm