

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 60


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	38,60 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	69,60 mm
Ds	61,40 mm
G1	G1/4"-M
H	43,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	78 N
Force de rupt.	100,90 N
Force latérale	49,40 N
Volume	49,24 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	70 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	60
Nombre de soufflets	1,50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	33,20 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00308

Diamètre extérieur D: 17,5 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



SC-SW 60 6

Réf. article.:10.05.04.00096

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 60

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SC-SW 80 6

Réf. article.:10.05.04.00097

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 80



SC-SW 100 6

Réf. article.:10.05.04.00098

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 100



SC-SW 120 6

Réf. article.:10.05.04.00099

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 120

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SC-SW 200 6

Réf. article.:10.05.04.00100

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 200



SC-SW 240 6

Réf. article.:10.05.04.00101

Largeur des appartements SW1: 6 mm

Diamètre nominal: 240

Pièces de rechange



SC 050 G1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02487

Géométrie de raccordement: 050

Raccord: G1/4"-M

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 7,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SPB1 60 ED-65 SC050

Réf. article.:10.01.06.02457

Dimensions: 60

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5