

## Embase (ronde)

FLAN-PL 80x12-ST1

Réf. article.:10.01.30.00167

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00167>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs de verres fins > Accessoires STGG > FLAN-PL 80x12-ST1

### Brides robot (ronde)




Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 12 mm

Dimensions: ST1

### Données de construction



| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| d        | 28 mm   |
| d1       | 6,60 mm |
| D2       | 50 mm   |
| D3       | 55 mm   |
| D        | 80 mm   |
| Dmk      | 46 mm   |
| D mk1    | 63 mm   |
| G2       | M4-F    |
| G3       | M6-F    |
| L        | 12 mm   |
| L1       | 15 mm   |
| L2       | 3 mm    |
| L3       | 3 mm    |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur |
|---------------------------------------|--------|
| Plage de pression (press. de service) | bar    |
| Poids                                 | 153 g  |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)