

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Effecteurs de fin VEE > Ventouses pour des effecteurs de fin > SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 40


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	23 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-M
H	73,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Course)	27 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	25 N
Force de rupt.	39 N
Volume	35,74 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	40

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Poids	40,70 g
Famille de produit	SPB4

Accessoires



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Réf. article.:10.07.01.00321

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SPI 32 PE SPB4-40

Réf. article.:10.01.06.02856

Dimensions: 32

Matière: Polyéthylène

Application: SPB4-40

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>



SPSE 40

Réf. article.:10.01.06.02954

Dimensions: 40

Pièces de rechange



SC 090 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.02793

Géométrie de raccordement: 090

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur L1: 33,5 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Réf. article.:10.01.06.02590

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de