

Pince à doigts

OFG HYG SI-70 31.5

Réf. article.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Préhenseur de doigts > Préhenseurs de doigts OFG > OFG HYG SI-70 31.5

Pince à doigts innovante pour l'utilisation directe des aliments et les applications Pick&Place



Version: Conception hygiénique

Elément de préhension du matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A


Matière du corps de base: Polyethylenterephthalat

Fixation: 31,5-4-M5

Type de protection IP: IP 68

Type de tuyau: Tuyau D = 8 d = 6

Données de construction



Attribut	Valeur
B	26,40 mm
d	5,30 mm
d1	8 mm
D1	159 mm
D2	42 mm
D3	105 mm
Dmk	31,50 mm
Dr	60,50 mm
H	96 mm
H1	165,50 mm
H2	4,10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière du corps de base	Polyethylenterephthalat
Elément de préhension du matière	Silicone SI
Plage de pression (press. de service)	-0,8 ... 1,0 bar
Température de travail	-30 ... 80 °C
Type de protection IP	IP 68
Poids	500 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pince à doigts

OFG HYG SI-70 31.5

Réf. article.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>

Accessoires



STEU 24V-DC OFG-B

Réf. article.:10.01.51.00005

Tension DC: 24V - DC

Utiliser la construction: Préhenseur de doigts base

Température de travail: 0 ... 50 °C

Plage de pression (press. de service): 6,0 ... 8,0 bar

Type de tuyau: Tuyau D = 8 d = 6

Poids: 1 727 g



STEU 24V-DC OFG-C

Réf. article.:10.01.51.00006

Tension DC: 24V - DC

Utiliser la construction: Préhenseur de doigts contrôlé

Température de travail: 0 ... 50 °C

Plage de pression (press. de service): 6,0 ... 8,0 bar

Type de tuyau: Tuyau D = 8 d = 6

Poids: 2 500 g



MONT OFG Tool-OFG-H VA-CO

Réf. article.:10.01.51.00010

Utiliser la construction: Préhenseur de doigts

Dimensions: Tool-OFG-H

Température de travail: °C

Plage de pression (press. de service): bar

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pince à doigts

OFG HYG SI-70 31.5

Réf. article.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>



VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m


Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C

Pièces de rechange



VST OFG-HYG

Réf. article.:10.01.51.00007

Utiliser la construction: Préhenseur de doigts Hygenic Design