

Palpeur à bille

SVK G1/2-IG

Réf. article.:10.05.03.00037

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00037>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Clapets à billes et restrictions au flux > Clapets à billes SVK, SVKG, SVV > SVK G1/2-IG


Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées



Filetage G1: G1/2"-M

Filetage G2: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
G1	G1/2"-M
G2	G1/2"-F
L	29 mm
LG1	12 mm
LG2	14 mm
SW1	27 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,3$ bar	0,49 m ³ /h
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,3$ bar	8,10 l/min
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,6$ bar	0,54 m ³ /h
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,6$ bar	9 l/min
Débit (max)	47,40 m ³ /h
Débit pression max.	790 l/min
Poids	47,40 g
Famille de produit	SVK

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Palpeur à bille

SVK G1/2-IG

Réf. article.:10.05.03.00037

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00037>
