

Électrovanne

EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.01.00290

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00290>



Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMV > EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



Diamètre nominal: 2 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies


Commande de vanne: Sans courant, fermé

Filetage de connexion: G1/8"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Consommation DC: 2,2 W

Données de construction



Attribut	Valeur
B	25 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G5	M5-F
H	70 mm
L	68 mm
X1	30 mm
Y1	16 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	16,70 l/min
Débit nominal	1 m ³ /h
Consommation DC	2,20 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	10 ms
Poids	0,15 kg

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Électrovanne

EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.01.00290

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00290>



Famille de produit

EMV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de