


Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 10 mm
Tension DC: 230V - AC
Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
Commande de vanne: En option NO/NC
Filetage de connexion: G3/8"-F
Plage de pression (press. de service): bar
Débit nominal: 10 m³/h
Poids: 0,42 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	35 mm
B1	67 mm
d	4,30 mm
D	56 mm
G1	G3/8"-F
G2	G3/8"-F
G4	G1/8"-F
H	147 mm
H1	154,50 mm
H2	32,80 mm
H3	20,50 mm
H4	45 mm
L	50 mm
L1	117 mm
L2	19,50 mm
X1	40 mm
Y1	22,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
----------	--------

Diamètre nominal	10 mm
Débit nominal	10 m³/h
Commande de vanne	En option NO/NC
Débit nominal	167 l/min
Consommation DC	5 W
Tension DC	230V - AC
Temps de fermet.	22 ms
Poids	0,42 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10

Réf. article.:10.05.01.00065

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 47 mm

Hauteur H: 19,5 mm

Filetage G1: G3/8"-M

Utiliser la construction: Electrovanne

Dimensions: 10