Électrovanne

EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Réf. article.:10.05.02.00147

https://www.schmalz.com/10.05.02.00147

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovannes > Electrovannes EMVP > EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

- Diamètre nominal: 15 mm
- Tension DC: 24V - DC
- Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
- Commande de vanne: Double vanne pilote
- Filetage de connexion: G1/2"-F
- Plage de pression (press. de service): bar
- Débit nominal: 20 m³/h
- Poids: 0,55 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
G4	G1/8"-F
H	143,60 mm
H1	152,10 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	111,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Débit nominal	20 m³/h

Électrovanne

EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Réf. article.:10.05.02.00147

https://www.schmalz.com/10.05.02.00147

Commande de vanne	Double vanne pilote
Débit nominal	333 l/min
Consommation DC	5 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	110 ms
Poids	0,55 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires

FAS 80x33.8 G1/2-AG

Réf. article.:10.05.01.00061

Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 33,8 mm
Filetage G1: G1/2"-M



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C
Longueur du câble: 5 000 mm
Matière tuyau: PVC câble