


Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 20 mm
Tension DC: 24V - DC
Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
Commande de vanne: En option NO/NC
Filetage de connexion: G3/4"-F
Plage de pression (press. de service): bar
Débit nominal: 40 m³/h
Poids: 0,37 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
B1	77,50 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
G4	G1/8"-F
H	166,30 mm
H1	178,30 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	115,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	20 mm
Débit nominal	40 m³/h

Électrovanne

EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC


Réf. article.:10.05.02.00149

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00149>



Commande de vanne	En option NO/NC
Débit nominal	667 l/min
Consommation DC	5 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	90 ms
Poids	0,37 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M



STEC 4 S-M12-4 St

Réf. article.:10.05.02.00157

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de