


Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 8 mm
Tension DC: 24V - DC
Fonction valve: Vanne à 5/2 voies
Commande de vanne: Double vanne pilote
Filetage de connexion: G1/4"-F
Plage de pression (press. de service): bar
Débit nominal: 6 m³/h
Poids: 0,27 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
B2	15,20 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
G4	M5-F
H	172,70 mm
H2	86,30 mm
H3	40 mm
H4	21 mm
L	40 mm
L1	45 mm
X1	30 mm
Y1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Débit nominal	6 m³/h

Électrovanne

EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP


Réf. article.:10.05.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00165>



Commande de vanne	Double vanne pilote
Débit nominal	100 l/min
Consommation DC	1 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	11 ms
Poids	0,27 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de