

# Couverture pour ventouse

## SU 70

Réf. article:10.01.01.12838

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12838>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Accessoires Ventouses à vide >

Housses pour ventouses SU > SU 70

## Housse de ventouse




Dimensions: 70

Portée d'étendue: 65,0 ... 80,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

## Données de construction



Attribut	Valeur
d	5 mm
D	77 mm
D2	30 mm

## Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	70
Plage de serrage	65,0 ... 80,0 mm
Poids	1,3 g



## Couverture pour ventouse

### SU 70

Réf. article:10.01.01.12838

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12838>

En cas d'utilisation verticale avec une plaque ventouse ou une ventouse, la force latérale est réduite de jusqu'à 70 %. Il convient de choisir un générateur de vide d'une puissance d'aspiration supérieure de 10 %

---

---