

## Ventouse plate (ronde)

PFG 6 NBR-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00008>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > PFG 6 NBR-55 N004

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses




Dimensions: 6

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur  |
|------------|---------|
| d          | 4 mm    |
| d1         | 6 mm    |
| Dk         | 7,70 mm |
| Dmax(S)    | 6,50 mm |
| Ds         | 6 mm    |
| H          | 6,50 mm |
| H2         | 2 mm    |
| H3         | 4 mm    |
| Z (Course) | 1 mm    |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                    | 1,20 N                 |
| Volume                            | 0,10 cm <sup>3</sup>   |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm                |
| Dimensions                        | 6                      |
| Famille d'insert                  | N 004                  |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 55 Shore A             |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFG 6 NBR-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00008>

Poids 0,20 g

Famille de produit PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03528

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 17 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03520

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 16 mm

Matière: Aluminium

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFG 6 NBR-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00008>



### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03526

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 13,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03518

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 14 mm

Longueur utile: 10 mm

Matière: Aluminium