

Ventouse plate (ronde)

SFF 30 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14256

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14256>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses SFF / SFB1 > SFF 30 SI-55 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	19,50 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	2 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	26,90 N
Volume	1,70 cm ³
Dimensions	30
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	9,80 g
Famille de produit	SFF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 30 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14256

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14256>

Pièces de rechange



SFF 30 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13749

Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 0



SC 040 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03414

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de