

Ventouse plate (ronde)

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.14521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14521>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
SUF > SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	98 mm
Dmax(5)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/8"-F
H	29 mm
L2	22 mm
LG1	11,80 mm
LG2	9,50 mm
Z (Course)	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille de produit	SUF
Dimensions	125
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Volume	96 cm³
Force d'aspir. d2	450 N
Force d'aspir.	730 N
Rayon de courbure (min) (convexe)	250 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.14521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14521>

Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Poids	193 g

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité. Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox



PC 150

Réf. article.:10.01.01.13087

Dimensions: 150

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.14521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14521>



TV G1/8-AG 10

Réf. article.:10.05.10.00088

Filetage G1: G1/8"-M

Course ressort Z: 10 mm

Pièces de rechange



DR-SUF 125 NBR-60

Réf. article.:10.01.01.14319

Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A