

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Réf. article.:10.01.06.01668

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01668>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets avec bague d'étanchéité > FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 33

Matière: Caoutchouc naturel NK


Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| d2 | 16 mm |
| dn | 4,40 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| Ds | 16 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 46,60 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Course) | 9 mm |

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dimensions | 33 |
| Nombre de soufflets | 1,50 |
| Matière | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
| Poids | 15,70 g |
| Famille de produit | FSGA |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de