

Ventouse en cloche (ronde)

SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.19.00257

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00257>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouse Bin-Picking SVE > SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Ventouse pour les processus de collecte de bacs avec adapt. opt. à une large gamme de pièces




Dimensions: 53

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G3/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	10,30 mm
Ds	52,10 mm
G1	G3/8"-M
H	68 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	53
Famille de produit	SVE

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ronde)

SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.19.00257

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00257>

Pièces de rechange



SVE 53 PU-55 SC080

Réf. article.:10.01.19.00248

Dimensions: 53

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Famille d'insert: SC 080



SC 080 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02593

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G3/8"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de