

Ventouses à soufflets (ovales)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (ovales) > Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets) > FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues



Dimensions (LxB): 95 x 40

Matière: Vulkollan VU1


Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: Laiton

Raccord: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	23 mm
B1	38 mm
Bmax(S)	42,50 mm
Bs	40 mm
dn	5 mm
G1	G1/8"-M
H	29,50 mm
L1	93 mm
L2	78 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	97 mm
Ls	95 mm
SW1	4 mm
Z (Course)	12 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	95 N
Force de rupt.	110 N
Volume	38,22 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouses à soufflets (ovales)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Famille d'insert	N 038
Dimensions (LxB)	95 x 40
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	125 g
Famille de produit	FSGAO

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
 Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

Réf. article.:10.01.06.00499

Dimensions (LxB): 95 x 40

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

Réf. article.:10.01.06.00499

Dimensions (LxB): 95 x 40

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5