# Ventouses à soufflets (ovales)

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00498

https://www.schmalz.com/10.01.06.00498



## Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues

- Dimensions (LxB): 140 x 65
- Matière: Vulkollan VU1
- Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A
- Matière: Laiton
- Raccord: G1/4"-M
- Nombre de soufflets: 1,5

## Données de construction




| Attribut | Valeur |
|---|---|
| b2 | 36 mm |
| B1 | 65 mm |
| Bmax(S) | 68,50 mm |
| Bs | 65 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 38 mm |
| L1 | 140 mm |
| l2 | 111 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax(S) | 142 mm |
| Ls | 140 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Course) | 16 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspir. | 225 N |
| Force de rupt. | 255 N |
| Volume | 113,62 cm³ |

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

# Ventouses à soufflets (ovales)

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00498

https://www.schmalz.com/10.01.06.00498

| | |
|---|---|
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
| Famille d'insert | N 039 |
| Dimensions (LxB) | 140 x 65 |
| Nombre de soufflets | 1,50 |
| Matière | Vulkollan VU1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
| Poids | 175 g |
| Famille de produit | FSGAO |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

## Pièces de rechange

**FGAO 140x65 VU1-72 N039**

Réf. article.:10.01.06.00468

- Dimensions (LxB): 140 x 65
- Matière: Vulkollan VU1
- Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A
- Nombre de soufflets: 1,5

**FGAO 140x65 VU1-72 N039**

Réf. article.:10.01.06.00468

- Dimensions (LxB): 140 x 65
- Matière: Vulkollan VU1
- Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A
- Nombre de soufflets: 1,5