Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.00563

https://www.schmalz.com/10.01.06.00563

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

- Dimensions: 12
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Propri: FDA-compatible
- Matière: Aluminium
- Raccord: G1/8"-M
- Nombre de soufflets: 2,5
- Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	5 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
G1	G1/8"-M
H	27 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	7 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	12
Nombre de soufflets	2,50
Raccord	G1/8-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Volume	0,60 cm³

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.00563

https://www.schmalz.com/10.01.06.00563

Force d'aspir.	1,18 N
Force de rupt.	3,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Poids	4,90 g
Famille de produit	FSG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SPI 14 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03282

Dimensions: 14
Matière: Polyétheréthercétone

Pièces de rechange



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur L1: 20 mm
Longueur utile: 6 mm
Diamètre nominal dn: 3,5 mm
Matière: Aluminium

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.00563

https://www.schmalz.com/10.01.06.00563

FG 12 SI-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00549

Dimensions: 12
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Propri: FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2,5