

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00200>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses à soufflets FSG VU1 (2,5 soufflets) > FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30

Matière: Vulkollan VU1


Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	15 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4"-M
H	45 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	13,50 N
Force de rupt.	32 N
Volume	8,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	30
Famille d'insert	N 013

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00200>

Matière	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	17,40 g
Nombre de soufflets	2,50
Famille de produit	FSG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.00183

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 12,5 mm

Diamètre nominal: 350

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Pièces de rechange



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.00183

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 12,5 mm

Diamètre nominal: 350

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00200>



FG 30 VU1-72 N013

Réf. article.:10.01.06.00173

Dimensions: 30

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5