Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 2 HT1-60 M3-AG

Réf. article.:10.01.06.04523

https://www.schmalz.com/10.01.06.04523

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

- Dimensions: 2
- Matière: Matière haute température HT1
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: M3-M
- Nombre de soufflets: 1,5
- Raccord du vide: M3-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	1,30 mm
Dmax(S)	4 mm
dn	1 mm
Ds	1,90 mm
G1	M3-M
H	6,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	1 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Dimensions	2
Nombre de soufflets	1,50
Raccord	M3-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	1 mm
Volume	0,02 cm^3

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 2 HT1-60 M3-AG

Réf. article.:10.01.06.04523

https://www.schmalz.com/10.01.06.04523

Force d'aspir.	0,08 N
Force de rupt.	0,15 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	3 mm
Poids	0,20 g
Famille de produit	FSGA

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange

FGA 2 HT1-60 N003

Réf. article.:10.01.06.04519

Dimensions: 2
Matière: Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
Nombre de soufflets: 1,5

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M
Longueur L1: 7,5 mm
Longueur utile: 2 mm
Matière: Aluminium