

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SA-NIP N003 M3-AG DN100

Insert de raccordement de ventouse




Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 7,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium

Données de construction



Attribut	Valeur
D	3,20 mm
dn	1 mm
D2	2 mm
G1	M3-M
L	2 mm
L1	7,50 mm
L2	1,50 mm
L3	1 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 003
Matière	Aluminium
Poids	0,20 g

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 2 HT1-60 N003

Réf. article.:10.01.01.12967

Dimensions: 2

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A



PFG 2 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10063

Dimensions: 2

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 2 NBR-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00003

Dimensions: 2

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 2 SI-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10050

Dimensions: 2

Matière: Silicone SI conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 2 SI-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00023

Dimensions: 2

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible



PFG 3.5 HT2-65 N003

Réf. article.:10.01.01.00064

Dimensions: 3,5

Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 3.5 HT1-60 N003

Réf. article.:10.01.01.12981

Dimensions: 3,5

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A



PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10042

Dimensions: 3,5

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 3.5 NBR-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00004

Dimensions: 3,5

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00316>



PFG 3.5 SI-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00752

Dimensions: 3,5

Matière: Silicone SI conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 3.5 SI-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00024

Dimensions: 3,5

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible