

Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 45x15 NBR-55 N023

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 45 x 15

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	3 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	28,20 N
Dimensions (LxB)	45 x 15
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	6,30 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Famille de produit

SGO

Accessoires



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium