

Ventouse plate (ovale)

SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Réf. article.:10.01.05.01048

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01048>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > Ventouses plates SGON > SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: M5-M

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	5 mm
dn	1,20 mm
G1	M5-M
H	17 mm
LG1	5 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	0,70 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	3,10 N
Volume	0,18 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	4 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Réf. article.:10.01.05.01048

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01048>

Poids	3,40 g
Famille de produit	SGON

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.05.00126

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Réf. article.:10.01.05.00125

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium

Ventouse plate (ovale)

SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Réf. article.:10.01.05.01048

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01048>



SGO 15x5 SI-HD-65 N021

Réf. article.:10.01.05.01028

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A